

SWIFT RX

SIMPLICITÉ & STYLE

SWIFT RX est l'équivalent de la SWIFT avec la possibilité de mettre les verres à la vue. Une lunette de sécurité qui allie design, confort et durabilité. Sa monture de base 4 bien équilibrée s'adapte à un large éventail de corrections, tandis que ses branches flexibles, galbées et texturées assurent une protection latérale optimale, un maintien sûr et un confort durable. SWIFT RX est fabriqué en polycarbonate recyclé.

 30 G

+ **MONTURE BASE 4 AVEC VERRES LARGES POUR OPTIMISER LA VISION**

+ **BRANCHES FINES ET FLEXIBLES POUR UN MAINTIEN ET UN CONFORT ABSOLU**

+ **MODÈLE MONOMATIÈRE EN POLYCARBONATE RECYCLÉ**

+ **PROTECTION RENFORCÉE SUR LA PARTIE HAUTE**



FAIT PARTIE DE LA COLLECTION SWIFT



SWIFT
STANDARD



SWIFT RX
PRESCRIPTION



SWIFT OTG
SURLUNETTE

TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM

VERSIONS



SWIFRX10E



SWIFRX20E

SWIFT R							
USAGE	VERSION	COULEUR DE LA MONTURE	REFERENCE	TAILLE	BRANCHES	MARQUAGE MONTURE	NORMES
	PRESCRIPTION INCOLORE	TRANSLUCIDE / BLEU TRANSLUCIDE	SWIFRX10E	56/17	130 mm	16321 UL 1.2 CT 1-M	EN ISO 16321-1
	PRESCRIPTION FUMÉ	GRIS TRANSLUCIDE / BLEU TRANSLUCIDE	SWIFRX20E	56/17	130 mm	16321 G3 CT 1-M	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE:	BOITE:	CARTON (50PCS):
Taille: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm		Taille: 58 x 38 x 30 cm
3660740027643	-	3660740227647
3660740027650	-	3660740227654
CUSTOM CODE: 9003110000		

RESTRICTIONS DE MONTAGE

MAXIMUM SPHERE POWER	-10.00/+9.00	MAXIMUM CYLINDER	+/-5.00
-----------------------------	--------------	-------------------------	---------

MATIÈRE DE L'OCULAIRE / RESISTANCE AUX IMPACTES

PC / F	FCR39 / S	TRIVEX / F
--------	-----------	------------

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

BASE	4 - PEU GALBÉE	OCULAIRE	PC, CR39, TRIVEX
MONTURE	PC RECYCLÉ - MONTURE COMPLÈTE	CORRECTIONS DISPONIBLES	SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE
TAILLE	M	FOURNI AVEC	RX KIT (ETUI RIGIDE, ÉTUI MICROFIBRE RECYCLÉ, NOTICE D'UTILISATION)



NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CH

FICHE TECHNIQUE: 06-02-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098


THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

PRODUIT




71%

DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉ



100%

D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS
LE PROCESSUS DE PRODUCTION

5.67
kgCO₂e D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

2.2%
DE RÉDUCTION DE CO₂
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD



SWIFRX10E



SWIFRX20E

VERSIONS

COMPOSITION MONTURE/BANCHES

POLYCARBONATE RECYCLÉ

COMPOSITION DE L'OCULAIRE

-

% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT

71%

Empreinte CO₂5.67 kgCO₂eRéduction de CO₂ VS le produit standard

2.2%