

STKS 420

LOOK SHARP ON SITE

環境にも配慮し、スタイリッシュなデザインを兼ね備えた保護メガネSTKS(スティックス)は、シャープなルックスと高い保護性能を提供します。過酷な作業環境でも快適に使用できるよう設計され、一日中、優れた装着感を実現します。先進的な目の保護技術と現代的なライフスタイルに対応するSTKSシリーズは、Bollé Safetyの卓越したエンジニアリング技術を体現しています。あらゆる状況で最適な視界を確保するため、高性能なレンズコーティングと多彩なカラーバージョンが採用されています。

28 G

- ✦ 65%以上のリサイクルポリカーボネートで製造
- ✦ レンズ両面に超防曇・耐傷プラチナコーティング(偏光以外)
- ✦ クリアサイドシールド一体型のスタイリッシュなデザイン
- ✦ 3タイプのカラードットフレームカラー: ブラックグロス、クリスタル、グラフィック
- ✦ 度付きバージョンもご利用可能(近日登場予定)



テクノロジー

CSP
PLATINUM
POLARIZED

品番



STK42N10JBL

STK42N22JBL



STK42N11JBL

STK42N50JBL



STK42N12JBL

STK42N51JBL



STK42N20JBL

STK42N52JBL



STK42N21JBL

STK42N53JBL

bollé
SAFETY

1%
FOR THE
PLANET

STKS 420							
作業環境	レンズカラー	フレームカラー	品番	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング	規格
☼	クリア	ブラックグロス	■STK42N10JBL	☉IO	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	クリア	クリスタル	■STK42N11JBL	☉IO	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	クリア	グラファイト	■STK42N12JBL	☉IO	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	スモーク	ブラックグロス	■STK42N20JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	スモーク	クリスタル	■STK42N21JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	スモーク	グラファイト	■STK42N22JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	偏光 POLARIZED	ブラックグロス	■STK42N50JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	耐傷	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	コバルトミラー POLARIZED	ブラックグロス	■STK42N51JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	耐傷	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	偏光 POLARIZED	クリスタル	■STK42N52JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	耐傷	AS/NZS 1337.1:2010
☼*	偏光 POLARIZED	グラファイト	■STK42N53JBL	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	耐傷	AS/NZS 1337.1:2010

パッケージ & EAN13 コード		
個包装: サイズ: 56x51x40cm	インナーボックス: サイズ: 27.5x18x9cm 重さ: 0.68 kg	アウターボックス: サイズ: 58x38x30cm 重さ: 9.16 kg
3660740027780	3660740127787	3660740227784
3660740027797	3660740127794	3660740227791
3660740027803	3660740127800	3660740227807
3660740027810	3660740127817	3660740227814
3660740027827	3660740127824	3660740227821
3660740027834	3660740127831	3660740227838
3660740027841	3660740127848	3660740227845
3660740027858	3660740127855	3660740227852
3660740027865	3660740127862	3660740227869
3660740027872	3660740127879	3660740227876

一般仕様			
レンズ	ポリカーボネイト厚-2.2mm	フォーム	-
カーブ	4カーブ	ストラップ	-
フレーム	リサイクルポリカーボネート	オプション	マイクロファイバーポーチ



お手入れ・保管方法

洗浄方法: 汚れが付着している場合にはBCLEANシリーズのレンズクリーナーを使用して下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

メンテナンス方法: レンズ・フレーム等は、使用毎に清掃することをお勧めします。レンズに傷や破損がある場合は、製品ごと交換してください。フレームが破損している場合も、同様に新しい製品と交換してください。使用後はケースやマイクロファイバーポーチに入れて保管することを推奨します。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。製品の上に重いものを置かないでください。

【注意】
使用環境によりレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する可能性があります。毎日の点検と、定期的に製品を交換することをお勧めします。

bolle-safety.com/jp/

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社
東京都文京区湯島2-21-2
湯島メディカルセンタービル4F
TEL: 03-5844-2040

生産国: 中国

