

クラッシー

KLASSEE

COMFORT & SUSTAINABILITY

ボレーセイフティ初! サステナブルRX (度付きメガネ) モデル

クラッシーはボレーセイフティ初のサステナブルRXモデル。
 フレームには、ヒマシ油を使用した環境に優しいバイオ素材を組み合わせ、
 かけ心地向上を実現しました。軽量で、長時間の装着も快適です。

付属品:RX キット (ハードケース, マイクロファイバークロス, 使用説明書)

- + 環境に優しいバイオ素材を組み合わせ、かけ心地向上を実現。
- + 目の上下とサイドもしっかり保護できるデザイン
- + ワイドビジョンモデル



テクノロジー

bZEN

MODULATOR

PLATINUM

アイテム番号



KLASMX10J

KLASSEE

アイテムコード	テンプルカラー	サイズ	テンプル	重量	フレームマーキング	規格
KLASMX10J	■ブルー	55 / 16	131 mm	26g	👑 EN166 F c€	EN166

パッケージ & EAN13 コード

個包装
サイズ: 16.2x 15 x 4.2 mm

3660740018665

レンズタイプ

モデル	レンズマテリアル	単焦点 アリゾナ	単焦点 フリーフォーム コロラド	二重焦点 フリーフォーム コロラド	中近 マンハッタン	累進 アリゾナ	累進 フリーフォーム コロラド
KLASSEE M	PC CLEAR	-7.5/+7.5 cyl.5	-7.5/+7.5 cyl.5	-8/+5 cyl.5Add0.75 to 3.5	-5/+5 cyl.5 deg0.75 to 2.5	-8/+5 cyl.5Add0.75 to 3.5	-10/+5 cyl.5Add0.75 to 3.5
	TRIVEX CLEAR	-7/+7 cyl.5	-7.5/+7.5 cyl.5	-7/+5 cyl.5Add0.75 to 3.5	-5/+5 cyl.5 deg0.75 to 2.5	-7.5+5 cyl.5Add0.75 to 3.5	-7.5/+5 cyl.5Add0.75 to 3.5

レンズ仕様 / 耐衝撃性

PC / F	TRIVEX / F
--------	------------

一般仕様

カーブ	4カーブ	レンズマテリアル	PC , TRIVEX
フレーム	TR90 GRIFLEX - FULL FRAME	レンズ補正	単焦点 / 二重焦点 / 中近 / 累進
ストラップ		フォーム	

生産国: インド

データシート: 04-13-2023

お手入れ・保管方法

洗浄方法: 汚れが付着している場合にはBCLEANシリーズのレンズクリーナーを使用して下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

メンテナンス方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。レンズに傷や破損がある場合は、使用しないでください。フレームが破損している場合も、使用をやめ、新しい製品と交換してください。使用後はケースやマイクロファイバーポーチに入れて保管することを推奨します。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

bolle-safety.jp

ボレー・ブランド・ジャパン株式会社
東京都文京区湯島2-21-2
湯島メディカルセンタービル4F
TEL: 03-5844-2040

