

# SWIFT RX

## SCHLICHTHEIT & STIL

Die SWIFT RX ist die Korrektionsversion der SWIFT-Schutzbrille und kombiniert Design, Komfort und Langlebigkeit. Das ausgewogene 4-Base-Gestell eignet sich für eine Vielzahl von Korrektionsgläsern, während die flexiblen, konturierten und strukturierten Bügel für optimalen Seitenschutz, sicheren Sitz und hohen Tragekomfort sorgen. Die SWIFT RX aus recyceltem Polycarbonat hergestellt.

 30 G

- + **4-BASE-GESTELL MIT BREITEN GLÄSERN FÜR OPTIMALES SEHEN**
- + **DÜNNE UND FLEXIBLE BÜGEL FÜR ERHÖHTEN TRAGEKOMFORT UND BESSEREN HALT**
- + **EINKOMPONENTEN-MATERIAL MIT RECYCELTEM POLYCARBONAT**
- + **OBERER BRAUENSCHUTZ**



TEIL DER SWIFT KOLLEKTION



SWIFT  
STANDARD



SWIFT RX  
MIT SEHSTÄRKE



SWIFT OTG  
BÜGELBRILLE

TECHNOLOGIEN

CSP

PLATINUM

VERSIONEN



SWIFRX10E



SWIFRX20E

SWIFT RX							
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	FARBE DES GESTELLS	BEZEICHNUNGEN	DIMENSIONS	BRILLENGESTELLE	KENNEICHNUNG DES GESTELLS	NORMEN
	SEHKORREKTUREN-KLEURLOOS	TRANSPARENT / BLAU TRANSPARENT	SWIFRX10E	56/17	130 mm	16321  UL 1.2 CT 1-M CE	EN ISO 16321-1
	SEHKORREKTUREN-GETINT	GRAU TRANSPARENT / BLAU TRANSPARENT	SWIFRX20E	56/17	130 mm	16321  G3 CT 1-M CE	EN ISO 16321-1

DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT		
EINHEIT: Größe: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm	INNENBOX:	UMVERPACKUNG (50PCS): Größe: 58 x 38 x 30 cm
3660740027643	-	3660740227647 - 120 pcs
3660740027650	-	3660740227654 - 120 pcs
<b>CUSTOM CODE:</b> 9003110000		

### MONTAGEBESCHRÄNKUNGEN

<b>MAXIMUM KUGEL LEISTUNG</b>	-10.00/+9.00	<b>MAXIMUM ZYLINDER</b>	+/- 5.00
-------------------------------	--------------	-------------------------	----------

### LINSEN MATERIAL / SCHLAGFESTIGKEIT

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F
--------	----------	------------

### GENERAL SPECIFICATIONS

<b>CURVE</b>	4 - GERING GEWÖLBT	<b>LINSEN MATERIAL</b>	PC, CR39, TRIVEX
<b>GESTELL-TYP</b>	RECYCELTES PC -VOLLE RAHMEN	<b>BERICHTIGUNGEN VERFÜGBAR</b>	SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE
<b>GRÖBE</b>	M	<b>GELIEFERT MIT</b>	RX KIT (HARTSCHALEN-ETUI, MIKROFASER-ETUI UND BENUTZERHANDBUCH)



### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: CN

DOKUMENT: 06-02-2026


**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098




## PRODUKT




71%

DIESER BRILLE  
SIND RECYCELT



1000%

ERNEUERBARE ENERGIE IM  
PRODUKTIONSPROZESS

5.67

kgCO<sub>2</sub>e EMISSIONEN

FÜR EINEN VOLLSTÄNDIGEN PRODUKTLEBENSZYKLUS

2.2%

CO<sub>2</sub> REDUKTION

IM VERGLEICH ZUM GLEICHEN STANDARDPRODUKT



SWIFRX10E

SWIFRX20E

VERSIONEN	
ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS/DER BÜGEL	RECYCELTES POLYKARBONAT
SCHEIBEN-ZUSAMMENSETZUNG	-
% DES GESAMTGEWICHTS DES PRODUKTS	71%
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	5.67 kgCO <sub>2</sub> e
CO <sub>2</sub> -Reduktion im Vergleich zum Standardprodukt	2.2%

	RECYCELTES POLYKARBONAT
	-
	71%
	5.67 kgCO <sub>2</sub> e
	2.2%