



# COVERALL

## STERIELE BRIL VOOR EENMALIG GEBRUIK

Deze steriele brillen, die reeds gesteriliseerd zijn door gammastraling, zijn speciaal ontworpen om een hoge bescherming en comfort te garanderen in gecontroleerde omgevingen. De productie en verpakking worden uitgevoerd onder cleanroom klasse 7 omstandigheden. Het sterilisatieproces voldoet aan ISO 11137 om een SAL-waarde te garanderen van  $10^{-6}$ .

- + **VERSTELBARE SCHONE ISOPREEN BAND, VRIJ VAN STOF, MICROBEN EN ZIEKTEKIEMEN**
- + **OVERLOOPGOOT VOOR VLOEISTOFFEN, FLEXIBEL PVC FRAME VOOR MEER COMFORT / BOVENSTE & ONDERSTE INDIRECTE VENTILATIEOPENINGEN**
- + **ANTICONDENS PLATINUM LITE COATING**
- + **HOUDBAARHEID: 3 JAAR**



### TECHNOLOGIE

PLATINUM LITE

### VERSIES



PSGCOV2R01



COVACLAVE



COVACLEAN



# COVERALL AUTOCLAVE

## AUTOCLAVEERBAAR VOOR MEERVOUDIG GEBRUIK

De COVERALL AUTOCLAVE-ruimzichtbril garandeert een betere bescherming en een groter comfort dankzij deze indirecte ventilatieopeningen en de mogelijkheid om te dragen over een correctiebril. Uitgerust met onze exclusieve antidamp en antikras PLATINUM coating aan beide zijden van de lenzen, is ons assortiment van autoclaveerbare brillen voor meervoudig gebruik bestand tegen hoge temperaturen en nog steeds volledig functioneel na verschillende autoclaveer cycli. De ontwerpen van onze brillen passen over elke bril op sterkte en zorgen voor een betere bescherming van de ogen en een beter zicht.

- + HOGE CONDENSBESTENDIGHEID
- + AUTOCLAVEERBAAR PRODUCT
- + AFVOERKANAAL VOOR VLOEISTOFFEN
- + ANTICONDENS COATING PLATINUM



### TECHNOLOGIE

PLATINUM

### VERSIES



PSG COV2R01



COVACLAVE



COVACLEAN



# COVERALL CLEAN

## NIET-STERIELE VEILIGHEIDSBRIL

De COVERALL CLEAN-ruimzichtbril garandeert een betere bescherming en een groter comfort dankzij deze indirecte ventilatieopeningen en de mogelijkheid om te dragen over een correctiebril. Niet-steriele wegwerpbrillen die door de klant kunnen worden behandeld met gamma- of bètastraling of met ethyleenoxide-sterilisatie.

+ MET GAMMA-, BETA- EN ECO STRALEN  
STERILISEERBAAR

+ ZACHT, COMFORTABEL MONTUUR IN  
PVC

+ AFVOERKANAAL VOOR VLOEISTOFFEN

+ ANTICONDENS PLATINUM LITE  
COATING



### TECHNOLOGIE

PLATINUM LITE

### VERSIES



COVERALL



COVACLAVE



COVACLEAN



## COVERALL

GEBUIK	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN
	CLEAR	PSGCOV2R01	1 9 BT €	EN166 3 4 9 BT €	PLATINUM LITE	EN166
	CLEAR	COVACLAVE	2C-1.2 1 FT KN €	EN166 3 4 FT €	PLATINUM	EN166-EN170
	CLEAR	COVACLEAN	2C-1.2 1 BT €	EN166 3 4 BT €	PLATINUM LITE	EN166-EN170

S: MODELLEN IN KLEIN FORMAAT

## VERPAKKING EN EAN13-CODE

UNIT Maat: 270 x 130 x 90 mm	DOOS: Maat: 53x37x10 cm Gewicht: 0.85 g	BUITENVERPAKKING: Maat: 39.8 x 36 x 32 cm Gewicht : 32 kg
3660740011499	3660740111496 -12 pcs	3660740211493 -48 pcs
3660740000646	3 660 740 100 643 -5 pcs	3 660 740 200 640 -90 pcs
3660740007850	3 660 740 107 857 -5 pcs	3 660 740 207 854 -150 pcs
DOUANECODE: 9004901000		

## PSGCOV2R01 : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	PVC - INDIRECT GEVENTILEERD AAN BOVEN- EN ONDERZIJDE
GEWICHT	66 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEBUIK	EENMALIG GEBUIK - REEDS GESTERILISEERD

## COVACLAVE : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	TPR - INDIRECTE VENTILATIE BOVENZIJDE EN WATERDICHT ONDERZIJDE
GEWICHT	77 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEBUIK	MEERVOUDIG GEBUIK - AUTOCLAVEERBAAR

## COVACLEAN : TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT
MONTUUR	PVC - INDIRECT GEVENTILEERD AAN BOVEN- EN ONDERZIJDE
GEWICHT	94 g
HOOFBAND	ISOPREEN
GEBUIK	EENMALIG GEBUIK - STERILISEERBAAR

PSGCOV2R01  
HERKOMST: CNCOVACLAVE  
HERKOMST: TWCOVACLEAN  
HERKOMST: TWMEER WETEN  
MEER OVER DE  
MARKERINGEN:

## SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING : De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD : In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG : Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



DOKUMENT: 12-14-2021

bolle-safety.com

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS