

# ELITE

## AUTOKLAVIERBAR FÜR DIE MEHRFACHNUTZUNG

Erleben Sie unvergleichlichen Schutz und Komfort mit ELITE, unserer Premiumreihe an autoklavierbaren Mehrzweck-Vollsichtbrillen. Speziell entwickelt für sensible und sterile Umgebungen, bieten diese Vollsichtbrillen ein extraweites Panoramablickfeld und ultraweiche Rahmen aus thermoplastischem Gummi für einen sicheren und bequemen Sitz. Die exklusive PLATINUM-Beschichtung gewährleistet herausragenden Anti-Beschlag- und Kratzschutz auf beiden Seiten der Gläser und sorgt für eine kristallklare Sicht, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Konzipiert, um mehreren Autoklavzyklen standzuhalten, behalten diese Brillen ihre Langlebigkeit und Funktionalität auch bei hohen Temperaturen. Dank ihrer Kompatibilität mit Korrektionsbrillen bieten sie verbesserten Sehkomfort und zusätzliche Sicherheit. Zudem verfügen sie über ein verstellbares Isoprenband, das leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Die ELITE-Vollsichtbrillen sind die ideale Wahl für Reinraumbetreiber, die auf der Suche nach zuverlässigem und hochwertigem Augenschutz sind.

- + EXTRWEITES PANORAMABLICKFELD FÜR MAXIMALE SICHT**
- + OPTIMALE SICHT MIT DER PLATINUM-BESCHICHTUNG: KRATZFEST UND BESCHLAGFREI**
- + VERSTELLBARES ISOPRENBAND FÜR EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE**
- + KOMPATIBEL MIT KORREKTIONSBRILLEN FÜR ERHÖHTE PRAKTIKABILITÄT**



### TECHNOLOGIEN

#### PLATINUM

### VERSIONEN



ELATPR



ELATPR2



ELATPRS S



ELITEC10E



ELITSC10E S



ELITECOOE



## FAMILY

NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
	KLAR	ELATPR	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 BT CE	PLATINUM	EN166-EN170
	KLAR	ELATPR2	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 BT CE	PLATINUM	EN166-EN170
	KLAR	ELATPRS	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 BT CE	PLATINUM	EN166-EN170
	KLAR	ELITEC10E	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 3.4 BT CE	PLATINUM	EN166-EN170-
	KLAR	ELITSC10E	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 3.4 BT CE	PLATINUM	EN166-EN170-
ELITE COVER		ELITECOOE	Ausgestattet mit dem COVER wird die :  EN166 3.4 BT CE			

Ausgestattet mit dem COVER wird die : EN166 3.4 BT CE

S: MODELLE IM KLEINFORMAT

## ELATPR : BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT
GESTELL-TYP	TPR - DIREKTE UND INDIREKTE OBERE BELÜFTUNG UND INDIREKTE UNTERE BELÜFTUNG
GEWICHT	127 g
KOPFBANDS	ISOPRENE - WEISS
NUTZUNG	MEHRWEG - AUTOKLAVIERBAR



ELATPR



ELATPR2 & ELATPRS



ELITEC10E & ELITSC10E & ELITECOVER



[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 01-23-2025

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél.: 1300 138 098

## VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	INNENBOX:	UMVERPACKUNG:
366074000240	3 660 740 100 247 -5 pcs	3 660 740 200 244 -65 pcs
3660740008024	3660740108021 -5 pcs	3660740208028 -65 pcs
3660740008352	3660740108359 -5 pcs	3660740208356 -65 pcs
3660740024277	3660740124274 -5 pcs	3660740224271 -65 pcs
-	-	-
3660740018726	3660740118723 -20 pcs	3660740218720 -200 pcs

CUSTOM CODE: 9004909000

## ELITE COVER :



BEZEICHNUNGEN: ELITECOOE

KOMPATIBEL MIT: ELATPR & ELATPRS

## REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS