BL30

ح

TECHNOLOGIEN

Unsere B-LINE ist eine Augenschutz-Serie, die an viele industrielle Risiken angepasst ist. Die B-Line profitiert von der Kompetenz und Qualität von Bollé Safety.

Die BL30 bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie hat ein ultraumschließendes Gestell, das perfekt auf alle Gesichtsformen passt.

Ausgestattet mit einer Anti-Kratz-und Anti-Beschlag-Beschichtung auf beiden Seiten der Linse, gewährleistet die BL30 einen lang anhaltenden Komfort.

₩ 24 G



- TO DAS «STOP-IN»-SYSTEM HÄLT DIE BÜGEL ZURÜCK, DAMIT SIE NICHT DIE SICHTSCHEIBEN BERÜHREN
- 4 LEICHT UND METALLFREI









PSSBL30-010

PSSBL30-048





PSSBL30-014

PSSBL30-408



PSSBL30-013



PSSBL30-047



B L 3 0						
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
ħ	CLEAR	PSSBL30-010	2C-1.2 😭 1 FT C€	≌ EN166 FT C€	† PL^TINUM LITE	EN166 - EN170
₩	CLEAR	PSSBL30-014	2C-1.2 😭 1 FT C€	≌ EN166 FT C€	↑ PLATINUM LITE	EN166-EN170
ħ	CLEAR	PSSBL30-013	2C-1.2 😭 1 FT C€	≌ EN166 FT C€	† PL^TINUM LITE	EN166-EN170
ħ	CLEAR	PSSBL30-047	2C-1.2 ☎ 1 FT C€	© EN166 FT C€	⁺ PL^TINUM LITE	EN166-EN170
'n	CLEAR	PSSBL30-048	2C-1.2 1 FT C€	≌ EN166 FT C€	→L/TINUM LITE	EN166-EN170
*		PSSBL30-408	5-2.5 ☆1 FT C €	≅ EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166-EN172

DIE	ce	Z-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ	SAFETY-ERZELIGNISSE SIND ALIE AL	NERAGE ERHÄLTLICH

VERPACKUNGSEINHEIT					
EINHEIT : Größe: 14.8 x 4.32 x 5.5 mm	INNENBOX : Größe: 36x16x11 cm Gewicht 0.96 kg	UMVERPACKUNG: Größe: 83 x 37 x 36 cm Gewicht 19.5 kg			
3660740009717	3660740109714 -20 pcs	3660740209711 -240 pcs			
3660740009151	3660740109158 -20 pcs	3660740209155 -240 pcs			
3660740009700	3660740109707 -20 pcs	3660740209704 -240 pcs			
3660740009687	3660740109684 -20 pcs	3660740209681 -240 pcs			
3660740009724	3660740109721 -20 pcs	3660740209728 -240 pcs			
3660740009168	3660740109165 -20 pcs	3660740209162 -240 pcs			
	CUSTOM CODE: 9004901000				

BESONDERHEITEN					
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - MM	SCHAUMSTOFF			
KURVE	10 - EXTRA GEWÖLBT	HALTEBAND			
GESTELL-TYP	PC - RANDLOS	OPTIONEN			





REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

 ${\bf L}$ ${\bf A}$ ${\bf G}$ ${\bf E}$ ${\bf R}$ ${\bf U}$ ${\bf N}$ ${\bf G}$: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.















HERKUNFTSLAND: CN

DOKUMENT: 11-15-2023

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 U.K. & Ireland Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road-Chessington Surrey-KT9 2NY-UK P:00 44 (0)208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P:1300 138 098

